

## 革新的床上げシステム

# AD FLOOR SYSTEM

## アドフロアシステム



【構成内容】アドフロアシステム：本体ベース 500×24 枚 + カバープレート クリア ×24 枚 + エッジ傾斜パーツ × 10 ケ + コーナーパーツ ×1 ケ + ジョイントパーツ ×48 ケ  
 イージーシステムパネルタペストリー用 3x3 (51349\*\*\*)×1 台、イージーシステムパネルタペストリー用 3x4 (51349-2\*)×1 台、ロイヤルポップアップカウンター S (2×2R) ×1 台、LED  
 オプションライト (56798-1\*) ×3 ケ ※メディアは付属していません





【構成内容】 アドフロアシステム：本体ベース 500×24 枚 + カバープレート ホワイト ×24 枚 + エッジ傾斜パーツ × 10 ケ + コーナーパーツ ×1 ケ + ジョイントパーツ ×48 ケ  
 イージーシステムパネルタペストリー用 3x3 (51349\*\*)×1 台、イージーシステムパネルタペストリー用 3x4 (51349-2\*\*)×1 台、LED オプションライト (56798-1\*) ×3 ケ、ロイヤルポ  
 ップアップカウンター S (2×2R) ×1 台、LED オプションライト (56798-1\*) ×3 ケ ※メディアは付属していません




## 革新的床上げシステム

アドフロアシステムは、設置、輸送、保管の全ての工程が簡単に行える画期的床上げシステムです。軽量の素材ながら 900kg までの耐荷重（一枚あたりの平均荷重）があり、展示会やイベント、ショールームなどの床設置にかかる時間と人員を節約できます。また、床面を広告としても使用できるので、来場者への訴求効果がアップ。SDGs の観点から見ても、従来の床材とは違って、イベントごとに廃棄すること無く再利用できるので、余分な廃材を出さずにエコロジカルです。展示会ブースやショールームなどのフロア構築システムの最適解です。

## SDGs 「リユース」「リデュース」、SDGsを意識した開発

～繰り返し使用して、ゴミを減らす

世界がめざす「サステナブルな社会」に少しでも貢献できるようにという思いからアドフロアシステムは誕生しました。リユースが可能なので展示会ごとに廃棄していた床材によるゴミを削減できます。



×14回 =



※アドフロアシステム 本体ベース 500 を上記のように 24 枚敷き詰めると 1 小間 (3×2m) になります。

アドフロアシステムで 1 小間 = 3m×2m のスペースで 14 回展示会に出展すると樹齢 50 年の杉 1 本分（目安）の廃棄を減らせる計算になります。


※展示会ごとに毎回ステージを木製で製作して破棄される場合の目安になります。



## 工具なしで設置できる

アドフロシステムは本体ベース、カバープレート、傾斜パーツ、ジョイントパーツ、コーナーパーツから構成されています。それぞれのパーツは工具をつかわずにジョイントができ、誰でも簡単に設置が可能となっています。

※アルミエッジを使用する際には取付け穴の加工や、取り付けに工具が必要になります。



## 床面が広告エリアに

アドフロシステムを使えば、床面も有効な広告スペースになります。



本体ベースとカバープレート クリアの間に印刷メディアをセットして、床面を広告スペースとして使用できます。

**広告以外にもタイルカーペットやパンチカーペットもセット可能。**


タイルカーペットやパンチカーペットを設置する場合はアルミエッジやへの字などが必要になります。



カバープレート ホワイトの上に企業ロゴや商品ロゴなどを貼ることができます。真っ白なフロアの上には発色も良く、印刷物が映えます。




タイルカーペットセット例



パンチカーペットセット例

## 配線を隠してすっきりと

本体ベースの溝にコードをはわすことができるので、見た目がすっきりとした床面に






# アドフロシステム構成パーツ

アドフロシステムの構成パーツはそれぞれ別売りとなります。  
設置するフロアに応じて、下記パーツを組み合わせてご使用ください。

## メディア設置方法


### カバープレートクリア



※プリントメディアは付属しておりません。別途ご用意ください。

カバープレートクリアはポリカーボネイト樹脂の為、メディアを貼ると気泡が生じる場合がございますので避けてください。

### カバープレートホワイト




必要に応じてロゴマークなどのメディア・ステッカーを貼ってご使用ください(最大寸法: 498mm 角、コーナー4隅: 約 3R)

※プリントメディアは付属しておりません。別途ご用意ください。


## カーペット設置方法

### タイルカーペット




タイルカーペットを使用する場合はアルミエッジで縁を処理するのがおすすめです。

### パンチカーペット



パンチカーペットはカバープレートの上に設置してください。アルミエッジとへの字(お客様でご用意)で縁を処理してください。



SDGs conscious



SDGs conscious

SDGs conscious

本体ベース 500	
品番	62390-01
JAN	4904625788717
カラー	ブラック
本体価格	¥16,000 + 消費税
本体外寸	500×500×H26mm
溝のサイズ	幅: 約 9mm、深さ: 約 10mm
耐荷重	約 900kg ※カバープレート併用時の1枚あたりの平均荷重
重量	約 1400g (1枚あたり)
素材	ABS樹脂
セット内容	本体ベース 500×4枚

15515T25135

カバープレート 500		
カラー	クリア	ホワイト
品番	62390-02	62390-03
JAN	4904625788724	4904625788731
本体価格	¥19,000 + 消費税	
本体外寸	500×500×H15mm	
重量	約 1200g (1枚あたり)	約 1100g (1枚あたり)
素材	PC (ポリカーボネイト)	ABS樹脂
セット内容	カバープレート 500×4枚	

15515T25135



SDGs conscious



SDGs conscious



SDGs conscious

エッジ傾斜パーツ	
品番	62390-04
JAN	4904625788748
カラー	ブラック
本体価格	¥3,200 + 消費税
本体外寸	W500×D150×H26mm
重量	約 310g
素材	ABS樹脂
セット内容	エッジ傾斜パーツ ×1個

15515T25135

コーナーパーツ	
品番	62390-05
JAN	4904625788755
カラー	ブラック
本体価格	¥1,200 + 消費税
本体外寸	W150×D150×H26mm
重量	約 90g
素材	ABS樹脂
セット内容	コーナーパーツ ×1個


15515T25135

ジョイントパーツ	
品番	62390-06
JAN	4904625788762
カラー	ブラック
本体価格	¥680 + 消費税
本体外寸	W62×D77×H23mm
重量	約 40g
素材	ABS樹脂、スチールパネ
セット内容	ジョイントパーツ ×1個


15515T25135



ベースの縁に取り付けるアルミニウムエッジ。フロアにハイクラスな見た目と触感を与えてくれます。アルミエッジを併用してタイルカーペットやパンチカーペットを床面に設置することも可能です。



タイルカーペットを本体ベースの上に敷き、縁にアルミエッジを取付けます。



パンチカーペットはカバープレートの上に設置して縁をアルミエッジとへの字で処理するのがおすすめ



【構成内容】アドフロシステム: 本体ベース 500×4枚、アルミエッジ ×4本、タイルカーペット ×4枚、エコロールスクリーンパネ W1000 (61440-02) ×1台 ※メディアは付属していません

アルミエッジ	
品番	62390-07
JAN	4904625788786
本体価格	¥29,000 + 消費税
長さ	2m
重量	230g (1本あたり)
素材	アルミ
セット内容	アルミエッジ ×10本
ご注意事項	※取り付けには電動ドライバーまたはインパクトドライバー・ビス(なべドリルネジ 4×16~19mm 推奨)を別途お客様でご用意ください ※取付用の穴はあいておりません

15515T25135

## 安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

- 組立ては必ず2名以上で行なって下さい。作業スペースを十分に確保し、床の養生を行った後、安全に組み立ててください。
- 組立て時は切傷・打撲を防ぐために単手を着用して下さい。
- 傾斜及び凹凸の激しい場所でのご使用は人が怪我をする恐れがありますので絶対にお避けください。
- 本製品は屋内及び室内用のため、風の強い場所、水のかかる場所など屋外では使用しないでください。
- 冷気の吹出口や雨・直射日光の当たる場所でのご使用はお避けください。部品の劣化による破損の原因となります。
- 製品の分解や改造などは破損の原因になる恐れがあるため、お避けください。
- 商品の汚れはシンナーや薬品を使用せず、よく絞った雑巾でふき取ってください。破損の原因となります。※製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

お問い合わせ・お求めはこちらから